

**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



# TS 8800.753

## Kabelový kanál

Stát: 21.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8800.753 - Kabelový kanál

Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky. Požadované body zlomu na stojinách a na dně kabelového kanálu.



## Funkce

Obj. číslo	TS 8800.753
Provedení	pro montážní desky pro montáž na VX systémové děrování
Popis výrobku	Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky. Požadované body zlomu na stojinách a na dně kabelového kanálu.
Materiál	Tvrdé PVC Nehořlavé, samozhášecí Teplotní odolnost do +60 °C
Barva	V odstínu podobném RAL 7030
Rozsah dodávky	Kabelový kanál s víkem
Bar width	5,5 mm
Slot width	4,5 mm
Možnosti montáže	Se speciálním děrováním podle DIN pro přímou montáž na profil skříně nebo plochy, např. montážní desky Pokud je montážní deska vzadu namontována jako lícující s rámem rozvaděče (montážní pozice $\pm 0$ mm), lícují horizontálně namontované kabelové kanály s kabelovými kanály na profilu skříně.
Poznámka	Lze pro jiné rozměry zkrátit.

## Funkce

---

Rozměry	Šířka: 80 mm Hloubka: 80 mm Délka: 2.000 mm
Balení	12 ks
Netto hmotnost	17,88 kg
Brutto hmotnost	18,72 kg
Číslo celní sazby	39259020
ETIM 9	EC000012
ECLASS 8.0	27400703
Popis výrobku	TS Kabelový kanál pro montážní desku, ŠxVxH: 80x2000x80 mm

## Schválení

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---