

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8806.450

System řadových skříní VX25

Stát: 31.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8806.450 - Systém řadových skříní VX25 C4-H

Standard ve výrobě rozváděčových skříní: rám skříně s čelními dveřmi, zadní stěnou, montážní deskou, střešním plechem, dělenými podlahovými plechy. Velmi vhodné pro efektivní vybavení skříně. Povrchová úprava nalogicky k normě DIN EN ISO 12944 s třídou ochrany proti korozi C4-H. Důležité: Dodržujte prosím vlastnosti produktu a pokyny k instalaci a údržbě v popisu produktu.



Funkce

Obj. číslo	VX 8806.450
Provedení	Povrstvení povrchu analogicky k normě DIN EN ISO 12944
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Konstrukce skříně: zinkovo-hořčíkový povlak, práškově lakovaný Dveře, střecha a zadní stěna: práškově lakované, strukturovaný lak Montážní deska a podlahové plechy: pozinkované
Barva	RAL 7035

Funkce

Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Střešní plech Zadní stěna Podlahové plechy Montážní deska 2 montážní lišty 18 x 39 mm Uzávěr: Doppelbart, 3 mm
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529	IP 55
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Kód IK	IK10
Počet dveří	1
Poznámka	Instalace a údržba: Norma DIN EN ISO 12944 platí pro ocelové konstrukce (např. pro kontejnery a mosty), a proto je pro rozváděčové skříně použitelná jen podmíněně. Na skříně C4-H byly použity zkušební požadavky na lakování definované v této sérii norem. Naše „analogové lakování C4-H“ splňuje požadavky normou definovaného zkouškou v solné mlze v délce 720 hodin. Přesto může u těchto skříní z ocelového plechu docházet ke korozi. Pokud se tyto skříně používají v místech ohrožených korozi, musí uživatel provádět pravidelnou údržbu a opravovat případná poškození laku. V závislosti na použití musí uživatel přijmout vhodná opatření na ochranu před okolními podmínkami, jako je UV záření.
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	118 kg
Brutto hmotnost	123,5 kg
Číslo celní sazby	94032080

Funkce

ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	VX systém řadových skříní C4-H, Š×V×H: 800×2000×600 mm, ocelový plech, s montážní deskou, jednodveřový na čelní straně

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě