

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



TS 8806.580

Systemy řadových skříní TS 8

Stát: 25.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



TS 8806.580 - Systémy řadových skříní TS 8 IP 66/ NEMA 4

Systémy řadových skříní TS 8, krytí IP 66, NEMA 4, lakovaný ocelový plech.

Funkce

Obj. číslo	TS 8806.580
Materiál	Rámová konstrukce skříně: ocelový plech, 1,5 mm Střecha: ocelový plech 1,5 mm Dveře: ocelový plech, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech, 1,5 mm Podlaha: Ocelový plech, 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně, dveře, střecha a zadní stěna: základní barva nanesená máčením a strukturovaná prášková barva Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Střešní plech Podlaha, plná Zadní stěna Montážní deska 4 transportní oka Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 TS montážní lišty 18 x 38 mm 2 montážní příčky namontované na hloubku skříně Sada příslušenství pro bočnice k dovybavení na IP 66
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Rozměry montážní desky (Š x V)	699 mm x 1.896 mm
Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 66

Funkce

Stupeň krytí NEMA	NEMA 1 NEMA 4 NEMA 12
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Type 4 Typ 12
Kód IK	IK09
Základní materiál	Ocelový plech
Balení	1 ks
Netto hmotnost	123,975 kg
Brutto hmotnost	131,4 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	TS Řadová skříň, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, ocelový plech, IP 66 / NEMA 4, s montážní deskou, jednodvěřová

Schválení

Schválení	Bureau Veritas C-UL DNV UL + C-UL (listed)
Certifikáty	Povrch
Vysvětlení	Prohlášení výrobce Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK