

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8807.010

# System řadových skříní VX25

Stát: 28.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8807.010 - Systém řadových skříní VX25 EMC

Skříně konstrukční řady VX25 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříně VX25 v provedení s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.

## Funkce

Obj. číslo	VX 8807.010
Provedení	Provedení EMC
Popis výrobku	Skříně konstrukční řady VX25 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříně VX25 v provedení s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.
Materiál	Rámová konstrukce skříně: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm Střeška: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm Dveře: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: bez nátěru Dveře, zadní stěna a střešní plech: zvenčí s nátěrem a na vnitřní straně bez nátěru Podlahové plechy: pozinkované Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Zadní stěna Střešní plech Podlahové plechy Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní lišty 18 x 39 mm

# Funkce

Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 600 mm
Počet dveří	1
Poznámka	U řadově spojených skříní je zapotřebí EMC stínící těsnění
Balení	1 ks
Netto hmotnost	119,05 kg
Brutto hmotnost	129,6 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	320,3 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Rozváděč VX25, ŠxVxH: 800x2000x600 mm, Ocelový plech, provedení EMC

# Schválení

Schválení	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
Certifikáty	Povrch

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK