


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8807.020

System řadových skříní VX25

Stát: 18.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8807.020 - Systém řadových skříní VX25 EMC

Skříně konstrukční řady VX25 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříně VX25 v provedení s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.

Funkce

Obj. číslo	VX 8807.020
Provedení	Provedení EMC
Popis výrobku	Skříně konstrukční řady VX25 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříně VX25 v provedení s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.
Materiál	Rámová konstrukce skříně: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm Střeška: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm Dveře: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 2,0 mm Zadní stěna: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm
Povrch	Rámová konstrukce skříně: bez nátěru Dveře, zadní stěna a střešní plech: zvenčí s nátěrem a na vnitřní straně bez nátěru Podlahové plechy: pozinkované Montážní deska: pozinkovaná
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Rámová konstrukce skříně Dveře Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu Zadní stěna Střešní plech Podlahové plechy Montážní deska Uzávěr: Doppelbart, 3 mm 2 montážní lišty 18 x 39 mm

Funkce

Stupeň krytí IP dle normy EN 60529	IP 55
Protection category NEMA	NEMA 1 NEMA 12
Type rating podle UL 50E	Typ 1 Typ 12
Rozměry	Šířka: 800 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 800 mm
Počet dveří	1
Poznámka	U řadově spojených skříní je zapotřebí EMC stínící těsnění
Balení	1 ks
Netto hmotnost	121 kg
Brutto hmotnost	135 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	332,6 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF	Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC000261
ECLASS 8.0	27180101
Popis výrobku	Rozváděč VX25, ŠxVxH: 800x2000x800 mm, Ocelový plech, provedení EMC

Schválení

Schválení	Bureau Veritas DNV UL + C-UL (listed)
Certifikáty	Povrch

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK