


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## VX 8807.020

# System řadových skříní VX25

Stát: 18.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# VX 8807.020 - Systém řadových skříní VX25 EMC

Skříně konstrukční řady VX25 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříně VX25 v provedení s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.

## Funkce

|                |  |
|----------------|--|
| Obj. číslo     | VX 8807.020  |
| Provedení      | Provedení EMC  |
| Popis výrobku  | Skříně konstrukční řady VX25 mají již ve standardní verzi dobré stínění v širokém rozsahu kmitočtů. Při zvýšených požadavcích na EMC nabízí firma Rittal skříně VX25 v provedení s vysokým stupněm vysokofrekvenčního odstínění.   |
| Materiál       | Rámová konstrukce skříně: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm<br>Střeška: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm<br>Dveře: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 2,0 mm<br>Zadní stěna: Ocelový plech se zinko-hořčíkovým nátěrem, 1,5 mm<br>Podlahové plechy: ocelový plech 1,5 mm<br>Montážní deska: Ocelový plech, 3,0 mm |
| Povrch         | Rámová konstrukce skříně: bez nátěru<br>Dveře, zadní stěna a střešní plech: zvenčí s nátěrem a na vnitřní straně bez nátěru<br>Podlahové plechy: pozinkované<br>Montážní deska: pozinkovaná  |
| Barva          | RAL 7035   |
| Rozsah dodávky | Rámová konstrukce skříně<br>Dveře<br>Závěsy dveří vpravo, lze zaměnit na levou stranu<br>Zadní stěna<br>Střešní plech<br>Podlahové plechy<br>Montážní deska<br>Uzávěr: Doppelbart, 3 mm<br>2 montážní lišty 18 x 39 mm   |

# Funkce

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60529 | IP 55  |
| Protection category NEMA           | NEMA 1<br>NEMA 12  |
| Type rating podle UL 50E           | Typ 1<br>Typ 12  |
| Rozměry                            | Šířka: 800 mm<br>Výška: 2.000 mm<br>Hloubka: 800 mm  |
| Počet dveří                        | 1  |
| Poznámka                           | U řadově spojených skříní je zapotřebí EMC stínící těsnění   |
| Balení                             | 1 ks   |
| Netto hmotnost                     | 121 kg   |
| Brutto hmotnost                    | 135 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)            | 332,6 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Upozornění ke třídě PCF            | Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení |
| Číslo celní sazby                  | 94032080   |
| ETIM 9                             | EC000261   |
| ECLASS 8.0                         | 27180101   |
| Popis výrobku                      | Rozváděč VX25, ŠxVxH: 800x2000x800 mm, Ocelový plech, provedení EMC  |

# Schválení

|             |  |
|-------------|--|
| Schválení   | Bureau Veritas<br>DNV-GL<br>UL + C-UL (listed) |
| Certifikáty | Povrch   |

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě UK