


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## TS 8900.050

## Boční kryt pro odpínač (verze USA), pro TS

Stát: 12.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 8900.050 - Boční kryt pro odpínač (verze USA), pro TS

Kryty pro odpínače (verze pro USA), podle předpisů USA, pouze ve spojení s ovládací páčkou pro hlavní vypínač.



## Funkce

Obj. číslo	TS 8900.050
Popis výrobku	Včetně blokování hlavních dveří pro bezpečnostní blokování rozváděčových skříní a jejich kombinací podle předpisů USA, pouze ve spojení s odpínací pákou pro hlavní vypínač: Allen Bradley 1494 F-M1/P1/S1 a 140 U-K-FCX04, Square D 9422 A1, Siemens držadlo pro pohony Max-Flex pro kompaktní výkonový vypínač řad SENTRON (ED, FD, LD, JD. Ne pro výkonový vypínač Siemens 3VL) objednávací číslo US: FHOH, General Electric TDA Typ 1 a 2, Moeller NZM-XSHGVR 12-NA.
Výhody	V kombinaci s ovládacím mechanismem, zajištěním vedlejších dveří, táhly splňuje požadavky normy UL 508 A. Kompaktní konstrukce o šířce pouze 100 mm. Montáž místo bočnice. Díky tomu lze všechny standardní skříně TS 8 s jednokřídlými dveřmi vybavit tímto bočním krytem jako skříň s odpínačem. Kompletní osaditelná plocha skříně zůstává zachována. Podle přání montáž na skříni vlevo nebo vpravo. Ve spojení s integrovaným mezikusem montážní desky TS lze montážní plochu hlavní skříně zvětšit na šířku o 100 mm.

# Funkce

Materiál	Ocelový plech
Povrch	Strukturovaná prášková barva
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Včetně zajištění hlavních dveří, krycí desky a upevňovacího materiálu.
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 55
Stupeň krytí NEMA	NEMA 12
Rozměry	Šířka: 100 mm Výška: 2.000 mm Hloubka: 500 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	22,2 kg
Brutto hmotnost	24,7 kg
Číslo celní sazby	73269098
ECLASS 8.0	27180101

# Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------