

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



VX 8952.020

Boční kryt pro odpínač

Stát: 13.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



VX 8952.020 - Boční kryt pro odpínač pro VX

Včetně aretace hlavních dveří pro bezpečnostní uzamknutí rozváděčových skříní a řadově spojených rozváděčových skříní podle UL. Testováno společně s ovládací pákou (rukojeť) pro hlavní vypínače firem Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens.

Funkce

| | |
|---------------|--|
| Obj. číslo | VX 8952.020 |
| Popis výrobku | Včetně aretace hlavních dveří pro bezpečnostní uzamknutí rozváděčových skříní a řadově spojených rozváděčových skříní podle UL. Testováno společně s ovládací pákou (rukojeť) pro hlavní vypínače firem Allen Bradley, Square D, General Electric, Eaton, Siemens. |
| Výhody | <p>Splňuje požadavky UL 508 A</p> <p>V kombinaci s ovládací mechanikou, aretací vedlejších dveří a posuvnými tyčemi jsou tyto požadavky splněny také pro kombinace řadového propojení</p> <p>Podle přání montáž na skříni vlevo nebo vpravo. Díky tomu lze všechny rozváděčové skříně pro řadové propojení s jednokřídlými dveřmi vybavit tímto bočním krytem jako skříň s odpínačem. Kompletní osaditelná plocha skříně zůstává zachována.</p> <p>Ve spojení s integrovatelným mezikusem montážní desky lze montážní plochu hlavní skříně zvětšit až o 14 %</p> <p>Dva výřezy pro ovládací páku na přední straně pro montáž v různých výškách</p> |

Funkce

| | |
|--|---|
| Oblasti použití | Allen Bradley: 1494 F-M1/P1/S1 a 140 U-K-FCX04 Square D: 9422 A1 General Electric: TDA Typ 1 a 2 Eaton NZM2(3)-XSH-4x-...-NA pro typ 4x Eaton NZM2(3)-XSH-12-...-NA pro typ 12 Siemens: ovládací mechanismus s bovdenovým lankem – kompletní sestavy 3VA9137-0CK12 pro 3VA51 až 125A, plastová rukojeť, NEMA 1, 12, 3R, černá = VYP, červená = ZAP 3VA9137-0CK72 pro 3VA51 až 125A, ocelová rukojeť s epoxidovým nátěrem, NEMA 1, 12, 3R, černá = VYP, červená = ZAP 3VA9277-0CK12 pro 3VA52/62 až 250A, plastová rukojeť, NEMA 1, 12, 3R, černá = VYP, červená = ZAP 3VA9277-0CK72 pro 3VA52/62 až 250A, ocelová rukojeť s epoxidovým nátěrem, NEMA 1, 12, 3R, černá = VYP, červená = ZAP 3VA9477-0CK12 pro 3VA53/54/63/64 až 600A, plastová rukojeť, NEMA 1, 12, 3R, černá = VYP, červená = ZAP 3VA9477-0CK72 pro 3VA53/54/63/64 až 600A, ocelová rukojeť s epoxidovým nátěrem, NEMA 1, 12, 3R, černá = VYP, červená = ZAP Siemens: hloubkově variabilní ovládací mechanismus – kompletní stavebnice 3VA9138-0DK72, 3VA9138-0DK82, 3VA9138-0DK84 3VA9278-0DK72, 3VA9278-0DK82, 3VA9278-0DK84 3VA9478-0DK72, 3VA9478-0DK82, 3VA9478-0DK84 |
| Materiál | Nerez ocel 1.4301 (AISI 304), 1,5 mm |
| Rozsah dodávky | Včetně zajištění hlavních dveří, krycí desky a upevňovacího materiálu. |
| Rozměry | Šířka: 103 mm Výška: 1.800 mm Hloubka: 400 mm |
| Poznámka | Montáž krytu jen na skříň s jednokřídlými dveřmi a trubkovým dveřním rámem |
| Type rating podle UL 50E | Typ 1 Typ 12 |
| Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529 | IP 55 in Verbindung mit Schränken der Baureihe VX |
| Protection category NEMA | NEMA 12 (ve spojení se skříněmi konstrukční řady VX) |

Funkce

| | |
|-------------------|--|
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 14 kg |
| Brutto hmotnost | 16,14 kg |
| Číslo celní sazby | 94039910 |
| ETIM 9 | EC000261 |
| ECLASS 8.0 | 27180101 |
| Popis výrobku | VX Boční kryt pro odpínače, nerezová ocel, 1.4301, ŠxVxH: 125x1800x400 mm |

Schválení

| | |
|-----------|--------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
|-----------|--------------------|