

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



DK 9055.310

Jednotka monitor-klávesnice

Stát: 12.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



DK 9055.310 - Jednotka monitor-klávesnice se 17" TFT displejem a připojením VGA/DVI

1 U jednotka s TFT displejem 17", anglickou nebo německou klávesnicí, s teleskopickými kolejničkami.



Funkce

Obj. číslo	DK 9055.310
Výhody	Analogové a digitální připojení videa Kabely jsou bezpečně vedeny v energetickém řetězu Možnost uzamčení na přední straně Jednoduchá montáž prováděná jednou osobou.
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Jednotka monitor-klávesnice, 1 U Kabel VGA DVI kabel USB kabel Síťový kabel a konektor s ochranným kontaktem se 17" TFT displejem a připojením VGA/DVI 2 kabely PS/2 Klávesnice s integrovaným touchpadem
Jmenovité provozní napětí	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Max. příkon při uzavřené jednotce monitoru	1 W
Max. příkon v provozu	32 W

Funkce

Rozhraní	VGA (D-SUB HD 15 pólů) DVI 1 x USB PS/2
Konektor (typ)	přístrojový konektor C14
Layout	německy
Rozměry	Šířka: 482,6 mm Hloubka: 680 mm
Rozsah provozních teplot	5 °C...45 °C
Montážní rozměry	Montážní hloubka (min.): 680 mm Montážní hloubka (max.): 850 mm
Vlastnosti displeje	Úhlopříčka: 432 mm (17") Formát: 4 : P3 Kontrastní poměr: Kontrastní poměr: cca 1000:1 Jas displeje: 350 cd/m ² Rozlišení displeje: 1280 x 1024 pixelů Počet barev: 16.700.000
Balení	1 ks
Netto hmotnost	15,5 kg
Brutto hmotnost	16,5 kg
Číslo celní sazby	85286200
ETIM 9	EC001428
ECLASS 8.0	19200201
Popis výrobku	1U monitor/klavesnice RAL 7035, D

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě
------------	--------------------