


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



KEL 9305.000 Skříně Ex

Stát: 4.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



KEL 9305.000 - Skříň Ex Nerez ocel, prázdná skříň s našroubovaným krytem

Skříň Ex s našroubovaným víkem, nerezová ocel



Funkce

Obj. číslo	KEL 9305.000
Provedení	Skříň Ex
Oblasti použití	Zóna 1 a 2, resp. 21 a 22 podle 2014/34/EU Rozsah teploty okolního prostředí: -30 °C až +80 °C Uvedené teploty mohou omezovat namontovaná zařízení Nevýbušné provedení podle EN 60 079: ochrana přístroje díky zvýšené bezpečnosti (Ex e), ochrana přístroje díky skříni (Ex tb)
Materiál	Skříň: nerez ocel 1.4301 (AISI 304) Kryt: nerez ocel 1.4301 (AISI 304), po obvodu silikonové těsnění
Povrch	Skříň: jemně zbrošený povrch, zrnitost 400, hloubka zrnitosti < 0,8 µm
Rozsah dodávky	Skříň Kryt
Rozměry	Šířka: 400 mm Výška: 200 mm Hloubka: 120 mm
Certificate IEC EX PTB 09.0033U	Ano
Certificate PTB 03 ATEX 1013U	Ano
Základní materiál	Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 66

Funkce

Balení	1 ks
Netto hmotnost	3,4 kg
Brutto hmotnost	3,6 kg
Číslo celní sazby	94032080
ETIM 9	EC002503
ECLASS 8.0	27180502
Popis výrobku	Skříň KEL, 400x200x120 do prostředí Ex

Schválení

Schválení	ATEX ATEX QA CQC-CCC IECEX IECEX QAR
Vysvětlení	Attestation of Conformity