


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.004 Držáky přípojníc

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.004 - Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice

Pro ploché měděné přípojnice do 800 A.

Funkce

Obj. číslo	SV 9340.004
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Jmenovité provozní napětí	1000 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)	22 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice 15 × 5 – 25 × 10 mm 25 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice 30 × 5/10 mm 30 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice 15 × 5 – 25 × 10 mm 65 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice 15 × 5 – 25 × 10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Poznámka k obj. č.	Při používání přípojnic 12x 5/10 mm je navíc nutno použít distanční vložku 9340.090 Pro aplikace UL je nutno použít spodní krycí profil Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
Počet pólů	4 póly
Vhodné pro obj. č.	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
S vnitřním upevněním	Ano
Rozteč přípojnic	60 mm

Funkce

Vhodné pro přípojnice	12 x 5 - 30 x 10
Balení	4 ks
Netto hmotnost	0,84 kg
Brutto hmotnost	0,915 kg
Číslo celní sazby	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Popis výrobku	RL60 držák přípojnic 4pól

Schválení

Schválení	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK