


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.050 Držáky přípojníc

Stát: 30.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.050 - Držáky přípojnic pro ploché měděné přípojnice

Pro ploché měděné přípojnice do 800 A.

## Funkce

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo                     | SV 9340.050                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Materiál                       | Polyamid<br>Chování při požáru dle UL 94-V0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Barva                          | RAL 7035                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Jmenovité provozní napětí      | 1000 V, 3~<br>1500 V (DC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Poznámka k obj. č.             | Pro aplikace UL je nutno použít spodní krycí profil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elektrické parametry UL (SCCR) | 14 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice 12 × 5/10 mm<br>22 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice 15 × 5 – 25 × 10 mm<br>25 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice 12 × 5/10 mm<br>25 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice 30 × 5/10 mm<br>30 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice 15 × 5 – 25 × 10 mm<br>50 kA – 600 V, vzdálenost držáku 350 mm, přípojnice 30 × 5/10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7<br>54 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice 30 × 5/10 mm, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7<br>65 kA – 480 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice 30 × 5/10 mm, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7<br>73 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice 30 × 5/10 mm, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7 |
| Počet pólů                     | 3 póly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

# Funkce

---

|                       |                                                                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vhodné pro obj. č.    | 3580000<br>3581000<br>3582000<br>3583000<br>3584000<br>3580100<br>3581100<br>3585005<br>3586005     |
| S vnitřním upevněním  | Ano                                                                                                 |
| Rozteč přípojnic      | 60 mm                                                                                               |
| Vhodné pro přípojnice | 12 x 5 - 30 x 10                                                                                    |
| Balení                | 4 ks                                                                                                |
| Netto hmotnost        | 0,668 kg                                                                                            |
| Brutto hmotnost       | 0,72 kg                                                                                             |
| Číslo celní sazby     | 85469010                                                                                            |
| ETIM 9                | EC001166                                                                                            |
| ECLASS 8.0            | 27400607                                                                                            |
| Popis výrobku         | SV držák přípojnic, 3pólový, rozteč přípojnic 60 mm, pro přípojnice ŠxV 12x5-30x10 mm, provedení UL |

# Schválení

---

|            |                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------|
| Schválení  | ABS<br>DNV<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě<br>Prohlášení o shodě UK         |