


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.270 OM adaptéry

Stát: 30.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.270 - OM adaptéry bez přívodního vodiče

Pro montáž spínacích přístrojů s externím napájením.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9340.270
Provedení	bez přívodního vodiče
Popis výrobku	Pro montáž spínacích přístrojů s externím napájecím zdrojem.
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	Chassis: RAL 7035
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Typ DIN lišty	Nosný rám, 1× TS 55D-V
Počet pólů	3 póly
Opěra nosného rámu	Ano
Rozměry	Šířka: 55 mm Výška: 272 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šířka × výška)	55 mm x 237 mm
Certifikáty	UL
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,25 kg
Brutto hmotnost	0,258 kg
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Popis výrobku	OM nosič bez kont. systému 3pól 55x236

# Schválení

---

Schválení

ABS  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK