

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.520 OM adaptéry

Stát: 11.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.520 - OM adaptéry se svorkami s tažnou pružinou



Funkce

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | SV 9340.520 |
| Provedení | se svorkami s tažnou pružinou |
| Materiál | Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 |
| Barva | Chassis: RAL 7035 |
| Jmenovitý proud max. | 32 A |
| Jmenovité provozní napětí | 690 V, 3~ |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 60 mm |
| Typ DIN lišty | bez nosného rámu, 2× TS 45D |
| Počet pólů | 3 póly |
| Rozměry | Šířka: 45 mm Výška: 208 mm |
| Připojení kulatých vodičů | 1,5 - 6 mm ² |
| Počet nosných lišt / výška | 2 / 10 mm |
| Vhodné pro přípojnice | Výška: 5, 10 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,238 kg |
| Brutto hmotnost | 0,266 kg |

Funkce

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,027 |
| Číslo celní sazby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Popis výrobku | SV OM-ADAPTER 32A,690V,1,5-6 QMM |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | ABS DNV Lloyds Register |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |
