

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.530 OM adaptéry

Stát: 3.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL


IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.530 - OM adaptéry se svorkami s tažnou pružinou



## Funkce

Obj. číslo	SV 9340.530
Provedení	se svorkami s tažnou pružinou
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	Chassis: RAL 7035
Jmenovitý proud max.	32 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Typ DIN lišty	Nosný rám, 1× TS 45C
Počet pólů	3 póly
Rozměry	Šířka: 45 mm Výška: 208 mm
Připojení kulatých vodičů	1,5 - 6 mm <sup>2</sup>
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šířka × výška)	45 mm x 170 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,259 kg

## Funkce

---

Brutto hmotnost	0,28 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,027
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	RL60 OM-adaptér 32A, 690V

## Schválení

---

Schválení	ABS DNV Lloyds Register
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK