

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.530 OM adaptéry

Stát: 4.5.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.530 - OM adaptéry se svorkami s tažnou pružinou



Funkce

Obj. č.	SV 9340.530
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	Chassis: RAL 7035
Jmenovitý proud max.	32 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Typ DIN lišty	TS 45C
Počet pólů	3 póly
Rozměry	Šířka: 45 mm Výška: 208 mm
Připojení kulatých vodičů	1,5 - 6 mm ²
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šířka x výška)	45 mm x 170 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0.259
Brutto hmotnost	0.28

Funkce

Podíl mědi (kg / ks)	0.027
Číslo celní sazby	85369095
EAN	4028177502628
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

Schválení

Schválení	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping
-----------	--

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---