

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.650 OM adaptéry

Stát: 3.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.650 - OM adaptéry se svorkami s tažnou pružinou



Funkce

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | SV 9340.650 |
| Provedení | se svorkami s tažnou pružinou |
| Materiál | Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 |
| Barva | Chassis: RAL 7035 |
| Jmenovitý proud max. | 65 A |
| Jmenovité provozní napětí | 690 V, 3~ |
| Pro přípojnicové systémy s roztečí | 60 mm |
| Typ DIN lišty | Nosný rám, 1× TS 55E, 1× TS 55D-V |
| Počet pólů | 3 póly |
| Opěra nosného rámu | Ano |
| Poznámka k obj. č. | Podle zkoušky oteplení provedené v souladu s IEC 61 439-1 je proudová zatížitelnost možná do 80 A |
| Rozměry | Šířka: 55 mm Výška: 272 mm |
| Připojení kulatých vodičů | 2,5 - 16 mm ² |
| Počet nosných lišt / výška | 2 / 10 mm |
| Vhodné pro přípojnice | Výška: 5, 10 mm |

Funkce

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| Nosný rám (šířka × výška) | 55 mm x 237 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,339 kg |
| Brutto hmotnost | 0,377 kg |
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,059 |
| Číslo celní sazby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Popis výrobku | RL60 OM-adaptér 65A, 690V |

Schválení

| | |
|------------|---|
| Schválení | ABS DNV Lloyds Register |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK |