

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.700 OM adaptéry

Stát: 27.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.700 - OM adaptéry s připojovacími vodiči

Funkce

Obj. číslo	SV 9340.700
Provedení	s přívodním kabelem
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	Chassis: RAL 7035
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 6
Jmenovitý proud max.	65 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Elektrické parametry UL (SCCR)	30 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7 65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Délka přívodního kabelu	130 mm
Typ DIN lišty	bez nosného rámu, 1 × 7,5 × 35 mm
Počet pólů	3 póly
Rozměry	Šířka: 75 mm Výška: 208 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 7,5 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Certifikáty	UL
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,259 kg

Funkce

Brutto hmotnost	0,42 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,116
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	RL60 OM-adaptér 65A,690V, ŠxV 75x208 mm

Schválení

Schválení	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
