

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.720 OM adaptéry

Stát: 12.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.720 - OM adaptéry s připojovacími vodiči



## Funkce

Obj. číslo	SV 9340.720
Provedení	s přívodním kabelem
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	Chassis: RAL 7035
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 8
Jmenovitý proud max.	40 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)	30 kA – 600 V, Fuse Class K5 max. 60 A, JDDZ/7 30 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7 65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max. 63 A, NLRV/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 63 A, NHJH/7
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Délka přívodního kabelu	130 mm
Typ DIN lišty	Nosný rám, 1× TS 55D
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Počet pólů	3 póly
Rozměry	Šířka: 55 mm Výška: 208 mm

## Funkce

Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šířka × výška)	55 mm x 170 mm
Certifikáty	UL
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,359 kg
Brutto hmotnost	0,36 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,088
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	RL60 OM-adaptér 40A,690V, ŠxV 55x208 mm

## Schválení

Schválení	ABS DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK