


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.910 OM adaptéry

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.910 - OM adaptéry s plug-in vývodem vod



Funkce

Obj. číslo	SV 9340.910
Provedení	s plug-in vývodem vod
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	Chassis: RAL 7035
Rozsah dodávky	Konektor s možností připojení 3 hlavních kontaktů (1,5 – 4 mm ²)
Jmenovitý proud max.	25 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Typ DIN lišty	Nosný rám, 1× TS 45D, 1× TS 45D-V
Počet pólů	3 póly
Connector outlet	Konektor s možností připojení 3 hlavních kontaktů (1,5 - 4 mm ²)
Rozměry	Šířka: 45 mm Výška: 208 mm
Připojení kulatých vodičů	1,5 - 4 mm ²
Počet nosných lišt / výška	2 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Nosný rám (šířka × výška)	45 mm x 170 mm
Balení	1 ks

Funkce

Netto hmotnost	0,201 kg
Brutto hmotnost	0,289 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,025
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	RL60 OM-Premium-Adap. 25A,690V,55x208 mm

Schválení

Schválení	ABS DNV Lloyds Register
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK