


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9341.050

Držáky přípojníc PLS

Stát: 30.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9341.050 - Držáky přípojnic PLS

Pro speciální přípojnice PLS 800 A/1600 A, 3- a 4žilové, možnost povrchové montáže.

Funkce

Obj. číslo	SV 9341.050
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Jmenovité provozní napětí	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Poznámka k obj. č.	Pro aplikace UL je nutno použít spodní krycí profil Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
Elektrické parametry UL (SCCR)	14 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice PLS 800 22 kA – 600 V, vzdálenost držáku 200 mm, přípojnice PLS 800 50 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice PLS 800, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 50 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice PLS 800, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, vzdálenost držáku 150 mm, přípojnice PLS 800, Kompaktní jistič max. 600 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, vzdálenost držáku 150 mm, přípojnice PLS 800, Fuse Class max. 600 A, JDDZ/7
Lze umístit nastavbové prvky	Ano
Počet pólů	3 póly
Vhodné pro přípojnice	PLS 800
Vhodné pro obj. č.	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
S vnitřním upevněním	Ano
Rozteč přípojnic	60 mm

Funkce

Certifikáty	UL
Balení	4 ks
Netto hmotnost	0,32 kg
Brutto hmotnost	0,368 kg
Číslo celní sazby	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Popis výrobku	RL60 držák přípojnice 3p, PLS800, UL,4ks

Schválení

Schválení	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK