


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.050

## Držáky přípojníc PLS

Stát: 30.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.050 - Držáky přípojnic PLS

Pro speciální přípojnice PLS 800 A/1600 A, 3 a 4 pólové, možnost montáže pod strop.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9342.050
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Jmenovité provozní napětí	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
Poznámka k obj. č.	Pro aplikace UL je nutno použít spodní krycí profil Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
Elektrické parametry UL (SCCR)	25 kA – 600 V, vzdálenost držáku 500 mm, přípojnice PLS 1600 30 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice PLS 1600 35 kA – 600 V, vzdálenost držáku 150 mm, přípojnice PLS 1600 65 kA – 600 V, vzdálenost držáku 250 mm, přípojnice PLS 1600, Fuse Class L max. 1400 A, JDDZ/7 65 kA – 600 V, vzdálenost držáku 100 mm, přípojnice PLS 1600, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7
Lze umístit nastavbové prvky	Ano
Počet pólů	3 póly
Vhodné pro přípojnice	PLS 1600
Vhodné pro obj. č.	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
S vnitřním upevněním	Ano
Rozteč přípojnic	60 mm
Certifikáty	UL
Balení	4 ks

## Funkce

---

Netto hmotnost	0,56 kg
Brutto hmotnost	0,601 kg
Číslo celní sazby	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Popis výrobku	RL60 PLS držák přípoj., 3pól, UL,bal=4ks

## Schválení

---

Schválení	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK