


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.200

## Připojovací adaptéry

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.200 - Připojovací adaptéry

Pro přípojnicové systémy s roztečí 60 mm.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9342.200
Materiál	Kryt: ABS Chassis: polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Jmenovitý proud max.	63 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Elektrické parametry UL (SCCR)	65 kA – 600 V, Fuse Class J max. 60 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Manual Motor Controller max. 65 A, NLRV/7
Vývod vodičů	nahoře
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC Jmenovité provozní napětí u DC aplikací závisí na uspořádání přípojníc v držáku přípojníc 9340.050/9341.050/9342.050
Počet pólů	3 póly
Rozměry	Šířka: 20 mm Výška: 215 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Připojení kulatých vodičů, jednožilové	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Připojení kulatých vodičů, vícežilové	2,5 - 10 mm <sup>2</sup>
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Certifikáty	UL

## Funkce

---

Pro tloušťku přípojníc	10 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,199 kg
Brutto hmotnost	0,206 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,019
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	RL60 Adaptér 63A,690V

## Schválení

---

Schválení	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK