

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.314

Doplňková sada adaptéru pro připojení

Stát: 12.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.314 - Doplnková sada adaptéru pro připojení na 4-pólový systém

Jednopolový přídatný modul k doplnění 3-pólového adaptéru pro připojení (SV 9342.310/9342.320) pro 4-pólový systém

Funkce

Obj. číslo	SV 9342.314
Popis výrobku	Jednopolový přídatný modul k doplnění třípólového adaptéru pro připojení 4pólového systému.
Materiál	Kryt: ABS Chassis: polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Jmenovitý proud max.	800 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 1~
Elektrické parametry UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 600 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Fuse Class L max. 800 A, JDDZ/7
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Poznámka	Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit Certifikát UL platí pouze v kombinaci s aplikací AC
Počet pólů	1 pól
Vhodné pro obj. č.	9342.310
Rozměry	Šířka: 50 mm Výška: 270 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	95 - 185 mm ²
Připojení kulatých vodičů, vícežilové	95 - 300 mm ²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm

Funkce

Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojníc při tloušťce přípojnice 5 mm (Š x V)	33 x 26 mm
Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc (š x v)	33 x 21 mm
Prostor pro upevnění měděných lamelových přípojníc při tloušťce přípojnice 10 mm (Š x V)	33 x 21 mm
Pro tloušťku přípojníc	185 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,8 kg
Brutto hmotnost	0,88 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,096
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Přípoj. adaptér UL, 800 A

Schválení

Schválení	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK