

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005 Pojistkový držák

Stát: 29.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.005 - Pojistkový držák 31 A až 60 A

3-pólové držáky pojistek do 60 A. Jednoduchá montáž na nosné přístrojové lišty, nebo pomocí OM přístrojového adaptéru na přípojnice.

Funkce

Obj. číslo	SV 9345.005
Provedení	Pro typ pojistky třídy CC
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Připojení pro kulaté vodiče	AWG 8 - 18
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Pro typ pojistky (Class)	CC
Jmenovitý provozní proud max.	30 A
Jmenovité provozní napětí	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Poznámka	Vhodné pro montáž nasazením a zaklapnutím na nosné lišty přístrojů 35 mm (výška 7,5/15 mm) dle DIN EN 60 715 nebo kombinace přístrojových adaptérů RiLine (OM adaptéry/nosiče)
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Poznámka k obj. č.	Nevhodné pro uchycení pojistek 10 x 38 mm podle IEC 60 269-2/-4/-6
Rozměry	Šířka: 54 mm Výška: 81 mm
Připojení kulatých vodičů	0,75 - 25 mm ²
Vhodné pro pojistky	Průměr: 10 mm Délka: 38 mm

Funkce

Rozsah napětí pro signalizační kontrolky	110 - 600 V
Elektrické parametry UL (SCCR)	200 kA – 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Počet pólů	3 póly
Průřez kulatého vodiče	0,75 - 25 mm ²
Balení	4 ks
Netto hmotnost	0,4 kg
Brutto hmotnost	0,634 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,018
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Popis výrobku	Držák pojistek Class CC, 30 A, 600 V, 3pólový (60 mm)

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK