


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.614 CB přístrojové adaptéry

Stát: 3.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.614 - CB přístrojové adaptéry 4-pólové

Funkce

Obj. číslo	SV 9345.614
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Rozsah dodávky	Připojovací lamelové vodiče Posuvné matice
Jmenovitý proud max.	250 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 4~
Elektrické parametry UL (SCCR)	65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 250 A, DIVQ/7
Vývod vodičů	dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Poznámka	Vývod vodiče: výstup spínače, resp. jako vývodní vodič ze spínacího přístroje Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Počet pólů	4 póly
Rozměry	Šířka: 140 mm Výška: 310 mm
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Vhodné pro výrobce (typ)	ABB (T3S, XT3) Eaton (NZM2-4/250 A) Schneider Electric (NS(X)100, NS(X)160, NS(X)250) Schrack (MC2) Siemens (VL160X, VL160, VL250, 3RV10 63, 3VA12/20/21/22, 3VA61/62)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,405 kg
Brutto hmotnost	2,526 kg

Funkce

Podíl mědi (kg / ks)	1,134
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	CB-adaptér 250A,690V 4pól, vývody dole

Schválení

Schválení	ABS DNV Lloyds Register
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK