


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.000

Lištové pojistkové odpínače NH

Stát: 14.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.000 - Lištové pojistkové odpínače NH



Funkce

Obj. číslo	SV 9346.000
Materiál	Polyamid zesílený skelnými vlákny Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktní dráhy: postříbřená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukojeť: RAL 7016
Rozsah dodávky	3 upevňovací háčky
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Vývod vodičů	nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Jmenovitý provozní proud max.	160 A
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Pro velikost NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 50 mm Výška: 400 mm
Připojení kulatých vodičů	2,5 - 95 mm ²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm

Funkce

Počet pólů	3 póly
Průřez kulatého vodiče	2,5 - 95 mm ²
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,1 kg
Brutto hmotnost	1,3 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,75
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Popis výrobku	Lištový výkon.odpínač 00, 160A, 690V

Schválení

Schválení	CQC-CCC
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK