

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9346.015

Lištové pojistkové odpínače NH

Stát: 17.5.2024 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9346.015 - Lištové pojistkové odpínače NH s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)

Funkce

Obj. č.	SV 9346.015
Materiál	Polyamid zesílený skelnými vlákny Chování při požáru dle UL 94-V0 Kontaktní dráhy: posílená tvrdá měď
Barva	Chassis: RAL 7035 Kryt: RAL 7001 Rukojeť: RAL 7016
Rozsah dodávky	3 upevňovací háčky
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Vývod vodičů	nahore/dole
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M8
Jmenovitý provozní proud max.	160 A
Pro velikost NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 50 mm Výška: 400 mm
Přípojka pro průřezy kulatých vodičů	2,5 - 95 mm ²
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Počet pólů	3 póly
Balení	1 ks
Hmotnost/balení	1,36 kg

Funkce

Podíl mědi (kg / ks)	0.73
Číslo celní sazby	85369095
EAN	4028177668126
ETIM 7.0	EC001046
ECLASS 8.0	27371402

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK
------------	---