


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.000

Sada pro řadové spojení RiLineX

Stát: 21.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.000 - Sada pro řadové spojení RiLineX pro desku

Sada pro řadové spojení RiLineX pro 3pólovou kompletní základnu, lze použít pro 550 A a 800 A. Skládá se z přípojnicových spojek a ochranného krytu proti nebezpečnému dotyku. Pro jednoduché řadové spojení základen mezi dvěma řadově spojenými skříněmi VX, bez nutnosti vrtání.



Funkce

| | |
|-------------------------------------|--|
| Obj. číslo | RX 9360.000 |
| Výhody | Úspora času díky dostupnosti plně digitálních dat výrobku Kratší doba montáže díky předmontované kompletní základně Testovaná odolnost proti zkratu max. do 65 kA Vhodné pro aplikace v rozsahu střídavého proudu do 1000 V AC a stejnosměrného proudu do 1500 V DC Přezkoušeno a certifikováno podle IEC a UL Jednoduché rozšíření a řadové spojení polí |
| Materiál | Horní díl: ocelový plech, pozinkovaný Kontaktní deska: E-Cu, pocínovaná Čelní kryt: polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94 |
| Barva | RAL 35745 |
| Rozsah dodávky | 3 lištové spojky 1 čelní kryt 1 izolační deska |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529 | IP 2XB |

Funkce

| | |
|--|--|
| Normy | IEC 61 439-1/-2 UL 508 |
| Jmenovitý proud max. | 780 A |
| Jmenovitý proud (UL) | 780 A |
| Elektrické parametry UL (SCCR) | 52,5 kA – 600 V, RMS, nechráněno 100 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 600 A, DIVQ/7 100 kA – 480 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7 |
| Jmenovité rázové napětí Uimp | 12 kV |
| Jmenovité napětí | 1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL) |
| Jmenovité izolační napětí Ui | 1 000 V AC 1 500 V DC |
| Rated impulse withstand current | 103 kA 115,5 kA |
| Jmenovitá krátkodobá proudová odolnost/t | 45 kA/200 ms 52,5 kA/500 ms |
| Třída přepětí | 4 |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Počet pólů | 3 póly |
| Vhodné pro obj. č. | 9360004 9360008 9360024 9360028 9360064 9360068 9360084 9360088 |
| Frekvence základního kmitání | 50...60 Hz |
| Vlhkost vzduchu (nekondenzující) | 10...90 % |

Funkce

| | |
|--------------------------|--|
| Vhodné pro přípojnice | 30 x 5/10 |
| Rozsah provozních teplot | -5 °C...55 °C |
| Rozměry | Šířka: 154 mm Výška: 240 mm Hloubka: 77 mm |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 1,88 kg |
| Brutto hmotnost | 1,924 kg |
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,297 |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| ETIM 9 | EC002270 |
| Popis výrobku | RX sada pro řadové připojení vč. spojky pro RiLineX základnu 3-pól |

Schválení

| | |
|------------|---------------------------------------|
| Schválení | UL + C-UL (listed) |
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě PCF-declaration |