

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.000

# Sada pro řadové spojení RiLineX

Stát: 3.7.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.000 - Sada pro řadové spojení RiLineX pro desku

Sada pro řadové spojení RiLineX pro 3pólovou kompletní základnu, lze použít pro 550 A a 800 A. Skládá se z přípojnicových spojek a ochranného krytu proti nebezpečnému dotyku. Pro jednoduché řadové spojení základen mezi dvěma řadově spojenými skříněmi VX, bez nutnosti vrtání.



## Funkce

Obj. číslo	RX 9360.000
Výhody	Úspora času díky dostupnosti plně digitálních dat výrobku Kratší doba montáže díky předmontované kompletní základně Testovaná odolnost proti zkratu max. do 65 kA Vhodné pro aplikace v rozsahu střídavého proudu do 1000 V AC a stejnosměrného proudu do 1500 V DC Přezkoušeno a certifikováno podle IEC a UL Jednoduché rozšíření a řadové spojení polí
Materiál	Horní díl: ocelový plech, pozinkovaný Kontaktní deska: E-Cu, pocínovaná Čelní kryt: polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 35745
Rozsah dodávky	3 lištové spojky 1 čelní kryt 1 izolační deska
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 2XB

# Funkce

Normy	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Jmenovitý proud max.	780 A
Jmenovitý proud (UL)	780 A
Elektrické parametry UL (SCCR)	52,5 kA – 600 V, RMS, nechráněno 100 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 600 A, DIVQ/7 100 kA – 480 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7
Jmenovité rázové napětí Uimp	12 kV
Jmenovité napětí	1 000 V AC 1 500 V DC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Jmenovité izolační napětí Ui	1 000 V AC 1 500 V DC
Rated impulse withstand current	103 kA 115,5 kA
Jmenovitá krátkodobá proudová odolnost/t	45 kA/200 ms 52,5 kA/500 ms
Třída přepětí	4
Stupeň znečištění	3
Počet pólů	3 póly
Vhodné pro obj. č.	9360004 9360008 9360024 9360028 9360064 9360068 9360084 9360088
Frekvence základního kmitání	50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %

# Funkce

Vhodné pro přípojnice	30 x 5/10
Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C
Rozměry	Šířka: 154 mm Výška: 240 mm Hloubka: 77 mm
Zatížení okolí požárem	5,933 MJ/m <sup>2</sup>
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,88 kg
Brutto hmotnost	1,924 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,297
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,32
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC002270
Popis výrobku	RX sada pro řadové připojení vč. spojky pro RiLineX základnu 3-pól

# Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration