

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.150

## Základní modul RiLineX

Stát: 25.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.150 - Základní modul RiLineX

Základní modul RiLineX, 3-pól, šířka 54 mm, s integrovaným, čelně vyjmutelným držákem přípojníc, pro modulární základnu RiLineX. Lze instalovat ploché přípojnice od 15 × 5 mm do 30 × 10 mm. Plná ochrana proti nebezpečnému dotyku až do IP 2XB, dodatečně rozšiřitelná na IP 3X. Základní modul se skládá ze spodního dílu, včetně držáku přípojníc, a horního dílu, který slouží jako ochrana proti nebezpečnému dotyku. Pro celkové řešení sestavené ze základních modulů jsou nutné další koncové moduly.



## Funkce

Obj. číslo	RX 9360.150
Výhody	<ul style="list-style-type: none"><li>Škálovatelné délky systému pomocí základních modulů</li><li>Snadná montáž</li><li>Jmenovité proudy lze přizpůsobit volbou průřezu přípojníc</li><li>Testovaná odolnost proti zkratu max. do 65 kA</li><li>Vhodné pro aplikace v rozsahu střídavého proudu do 1000 V AC a stejnosměrného proudu do 1500 V DC</li><li>Ochrana před nebezpečným dotykem až do IP 2XB, lze dodatečně rozšířit na IP 3X</li><li>Přezkoušeno a certifikováno podle IEC a UL</li><li>Jednoduché rozšíření a řadové spojení polí</li></ul>
Materiál	<ul style="list-style-type: none"><li>Polyamid (PA 6)</li><li>Chování při požáru dle UL 94</li></ul>
Barva	<ul style="list-style-type: none"><li>RAL 35745</li><li>RAL 9005</li></ul>

# Funkce

Rozsah dodávky	Spodní část základního modulu Základní modul (ochranný kryt proti nebezpečnému dotyku) Včetně upevňovacích šroubů
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 2XB
Normy	IEC/EN 61439-1 UL 508
Jmenovitý proud max.	800 A
Poznámka	Přípojnice nejsou součástí dodávky.
Elektrické parametry UL (SCCR)	65 kA – 600 V, RMS, nechráněno 100 kA – 600 V, Fuse Class L max. 1600 A, JDDZ/7 100 kA – 480 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7 65 kA – 600 V, Kompaktní jistič max. 800 A, DIVQ/7
Rozteč přípojníc	60 mm
Jmenovité rázové napětí U <sub>imp</sub>	12 kV
Jmenovité napětí	1 000 V AC 600 V AC (UL) 1 500 V DC 600 V DC (UL)
Jmenovité izolační napětí U <sub>i</sub>	1 000 V AC 1 500 V DC
Jmenovitá krátkodobá proudová odolnost/t	65 kA/500 ms
Třída přepětí	4
Stupeň znečištění	3
Počet pólů	3 póly
Frekvence základního kmitání	50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C

## Funkce

Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Rozměry	Šířka: 54 mm Výška: 246 mm Hloubka: 49,2 mm
Balení	6 ks
Netto hmotnost	1,56 kg
Brutto hmotnost	1,92 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	11,56
Číslo celní sazby	85369010
ETIM 9	EC001900
Popis výrobku	RX RiLineX základní modul, 3-pól, D=54 mm

## Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration