


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.500

Pro CB jističové adaptéry RiLineX

Stát: 19.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.500 - Pro CB jističové adaptéry RiLineX

CB jističový adaptér RiLineX (3-pól, max. 250 A) pro 60 mm přípojnícové systémy. Šířka zařízení 81 mm. Díky provedení "Easy-Fix" lze montáž adaptéru a jističe provádět nezávisle na sobě. Toto provedení je k dispozici pro všechny běžné výrobce. Adaptér disponuje násuvnou montáží bez použití nářadí s volbou nastavením tloušťky přípojníc v rozmezí 5 a 10 mm. Provedení pro kabelový vývod dole.



Funkce

Obj. číslo	RX 9360.500
Provedení	Easy Fix
Výhody	Přímá montáž kompaktního jističe MCCB na desku adaptéru Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojníc 5/10 mm Rychlá a snadná předmontáž standardních typů spínačů mimo rozváděčovou skříň
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Rozsah dodávky	Vč. 3 krytů připojovacího prostoru
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 2XB
Jmenovité rázové napětí Uimp	8 kV

Funkce

Jmenovité napětí	690 V AC 600 V AC (UL)
Jmenovité izolační napětí Ui	1 000 V
Rated impulse withstand current	80 kA
Stupeň znečištění	3
Počet pólů	3 póly
Vývod vodičů	dole
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Vhodné pro výrobce (typ)	ABB (A1, S2, T1, T2, XT1, XT2, FD63/FD160) BTicino (M1 160) Chint (NM8N-125, NM1-63H, NM1-125H, NXM-63S, NXM-125S, NXM-160S, NXMS-160) Eaton (NZM1) Fuji Electric (BW125JAG-3P) Hager (P160) Himel (HDM3-100F/N, HDM3L-125) Hyundai Electric (100AF, 125AF, 125D, 160D AF) Legrand (DPX 160, DPX 250 ER, DPX ³ 160) LS Electric (100AF, 125AF, TE100, TD100, TE160, TD160) Mitsubishi (NF63-SV, NF125-SV) OEZ (BC160) Rockwell (140G-C2C3-D10, 140G-C2C3-D12, 140-C2E3-D16, 140G-H0F3-D10, 140G-H0F3-D12, 140G-H0F3-D16) Sassin (3SM8L-100) Schneider (NSC100N, NSXm50, NSXm100, NSXm160, NSXm250, NSE100) Schrack (MC1) Siemens (3VA10, 3VA11) Terasaki (E125, S125)
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Frekvence základního kmitání	50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %

Funkce

Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Rozsah provozních teplot	-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Rozměry	Šířka: 82 mm Výška: 252 mm Hloubka: 63 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,364 kg
Brutto hmotnost	1,367 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,375
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	13,28
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
Popis výrobku	CB jističový adaptér RX 160 A, 3-pól, provedení: Easy Fix, vývod kabelů dole, Š: 81 mm

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration