

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.512

# Pro CB jističové adaptéry RiLineX

Stát: 27.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.512 - Pro CB jističové adaptéry RiLineX

This new product is currently unavailable. Alternatively, you can use the item number 9360.612.



## Funkce

Obj. číslo	RX 9360.512
Provedení	Easy Fix
Výhody	Přímá montáž kompaktního jističe MCCB na desku adaptéru Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojnice 5/10 mm Rychlá a snadná předmontáž standardních typů spínačů mimo rozváděčovou skříň
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Rozsah dodávky	Vč. 3 krytů připojovacího prostoru
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Jmenovité rázové napětí Uimp	8 kV
Jmenovité napětí	690 V AC 600 V AC (UL)
Jmenovité izolační napětí Ui	1 000 V
Stupeň znečištění	3

# Funkce

Prostor pro upevnění lamelových měděných přípojníc (š x v)	15 x 6 mm
Počet pólů	3 póly
Vývod vodičů	dole
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M8
Vhodné pro výrobce (typ)	ABB (S3 150, S3 225, S3, T3, T4, XT3, XT4, FE160, FE250) Chint (NM8N-250, NM1-250H, NXM-250S, NXMS-250) Eaton (LZMB2-A160, LZMB2-A250) Fuji Electric (BW160_-3P, BW250_-3) Hager (P250) Himel (HDM3-160, HDM3-250, HDM3L-160, HDM3L-250) Hyundai Electric (160, 250AF) Legrand (DPX250, DPX <sup>3</sup> 250) LS Electric (250AF, TS250) Mitsubishi (NF125-SGV, NF160-SGV, NF250-SV) OEZ (BD250) Rockwell (140G-J0F3-D25) Sassin (3SM8N-225, 3SM8L-225) Schneider (EZC250H, NS100, NS160, NS250, NSX100, NSX160, NSX250, GV5) Schrack (MC2) Siemens (3VA20, 3VA21, 3VA22, 3VT2, 3RV1063, 3RV1363, 3RV1364, VL160/3VL2) Terasaki (S160, S250, H250)
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Frekvence základního kmitání	50...60 Hz
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Rozsah provozních teplot	-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C

# Funkce

Rozměry	Šířka: 105 mm Výška: 252 mm Hloubka: 63 mm
Balení	1 ks
Netto hmotnost	1,7 kg
Brutto hmotnost	1,792 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,608
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	10,84
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
Popis výrobku	CB jističový adaptér RX 250 A, 3-pól, provedení: Easy Fix, vývod kabelů dole, Š: 105 mm

# Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration