

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.760

Přístrojový adaptér RiLineX

Stát: 19.11.2025 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.760 - Přístrojový adaptér RiLineX

Přístrojový adaptér RiLineX (65 A, 3-pól, vč. připojovacích vodičů) o šířce 54 mm pro 60 mm přípojnícové systémy. S instalovanou nastavitelnou montážní lištou s aretací, montáž přístrojů bez použití nářadí.



Funkce

Obj. číslo	RX 9360.760
Provedení	s přívodním kabelem
Výhody	Pro montáž zařízení pro horní montážní lištu, např. spouštěče motorů Kabel s připravenými koncovkami Jednoduchá aretace přístrojových montážních lišt Volitelný zajišťovací díl proti posunu Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojníc 5/10 mm Snadná montáž Snížení počtu položek díky univerzálnímu příslušenství
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 6
Rated current of round conductor	65 A
Rated current of round conductor (UL)	65 A
Vývod vodičů	nahoře
Pro přípojnícové systémy s roztečí	60 mm

Funkce

Délka přívodního kabelu	130 mm
Počet pólů	3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Rozměry	Šířka: 54 mm Výška: 240 mm Hloubka: 37 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Jmenovité napětí	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Třída přepětí	4
Stupeň znečištění	3
Normy	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Operation humidity max	90 %
Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Balení	4 ks
Netto hmotnost	1.84
Brutto hmotnost	1.883
Podíl mědi (kg / ks)	0.145
Číslo celní sazby	85369095
EAN	4028177996991

Funkce

ETIM 9

EC001531

Schválení

Schválení

UL + C-UL (listed)

Vysvětlení

Prohlášení o shodě