


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.780

# Přístrojový adaptér RiLineX

Stát: 6.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.780 - Přístrojový adaptér RiLineX

Přístrojový adaptér RiLineX (80 A, 3-pól, vč. připojovacích vodičů) o šířce 54 mm pro 60 mm přípojnicové systémy. S instalovanou nastavitelnou montážní lištou s aretací, montáž přístrojů bez použití náradí.



## Funkce

Obj. číslo	RX 9360.780
Provedení	s přívodním kabelem
Výhody	Pro montáž zařízení pro horní montážní lištu, např. spouštěče motorů Kabel s připravenými koncovkami Jednoduchá aretace přístrojových montážních lišt Volitelný zajišťovací díl proti posunu Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm Snadná montáž Snížení počtu položek díky univerzálnímu příslušenství
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 4
Jmenovitý proud (max.)	80 A
Jmenovitý proud kulatého vodiče	80 A

# Funkce

Jmenovitý proud kulatého vodiče (UL)	80 A
Elektrické parametry UL (SCCR)	100 kA – 600 V, Fuse Class RK5 max. 60 A, JDDZ/7 20 kA - 600 V, Circuit Breaker max. 60 A, DIVQ/7 65 kA – 480 V, Combination Motor Controller max. 52 A, NHJH/7
Vývod vodičů	nahore
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Délka přívodního kabelu	130 mm
Počet pólů	3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Rozměry	Šířka: 54 mm Výška: 239,4 mm Hloubka: 36,2 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 10 mm
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Jmenovité napětí	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Třída přepětí	4
Stupeň znečištění	3
Normy	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %

## Funkce

---

Balení	4 ks
Netto hmotnost	2,12 kg
Brutto hmotnost	2,15 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,209
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
Popis výrobku	RX Přístrojový adaptér 80 A, AWG 4, 3-pól, Š: 54 mm

## Schválení

---

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration