



Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.790

Přístrojový adaptér RiLineX

Stát: 26.5.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE



SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.790 - Přístrojový adaptér RiLineX

Přístrojový adaptér RiLineX (100 A, 3-pól, vč. připojovacích vodičů) o šířce 72 mm pro 60 mm přípojnicové systémy. S integrovanými zalisovanými maticemi.



Funkce

Obj. číslo	RX 9360.790
Provedení	s přívodním kabelem
Výhody	Pro montáž zařízení pro horní montážní lištu, např. spouštěče motorů Kabel s připravenými koncovkami Jednoduchá aretace přístrojových montážních lišt Volitelný zajišťovací díl proti posunu Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm Snadná montáž Snížení počtu položek díky univerzálnímu příslušenství
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 2
Jmenovitý proud (max.)	100 A
Jmenovitý proud kulatého vodiče	100 A

Funkce

Jmenovitý proud kulatého vodiče (UL)	100 A
Elektrické parametry UL (SCCR)	100 kA – 600 V, Fuse Class J max. 200 A, JDDZ/7 65 kA – 480 V, Circuit Breaker max. 70 A, DIVQ/7 50 kA - 480 V, Combination Motor Controller max. 100 A, NHJH/7 30 kA - 600 V, Combination Motor Controller max. 75 A, NHJH/7
Vývod vodičů	dole
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Počet pólů	3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Rozměry	Šířka: 72 mm Výška: 239,4 mm Hloubka: 36,6 mm
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Jmenovité napětí	690 V AC 600 V AC (UL) 600 V DC (UL)
Stupeň znečištění	3
Normy	IEC 61 439-1/-2 UL 508
Jmenovité rázové napětí Uimp	8 kV
Jmenovité izolační napětí Ui	1 000 V
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Provozní vlhkost vzduchu max.	90 %
Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %

Funkce

Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,77 kg
Brutto hmotnost	0,785 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,332
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	4,34
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
Popis výrobku	RX Přístrojový adaptér 100 A, AWG 2, 3-pól, Š: 72 mm

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration