

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9360.802

# Pojistková základna RiLineX

Stát: 4.4.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9360.802 - Pojistková základna RiLineX

Pojistková základna RiLineX pro 60 mm přípojnicové systémy. Pro pojistkové vložky D 01 (s redukcí) a D 02 (E18). S optickou LED signalizací stavu pojistek. Bezpečné připojení pojistek bez šroubovacích hlavic. Základu lze v otevřeném stavu uzamknout a v zavřeném stavu zaplombovat. Pružinové připojovací svorky do 16 mm<sup>2</sup> pod úhlem 45° pro snadnější připojení vodičů. Zařízení je vhodné pro zásuvnou montáž a disponuje volbou nastavení přípojnice pro 5 a 10 mm bez použití náradí.



## Funkce

Obj. číslo	RX 9360.802
Výhody	Spolehlivý kontakt pojistkových vložek (bez šroubovacích hlavic) Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm Optická LED signalizace stavu pojistek Měření napětí skrz samostatný otvor Pružinové bezúdržbové připojovací svorky do 16 mm <sup>2</sup> Kompletní ochrana proti nebezpečnému dotyku bez potřeby dalšího příslušenství (např. krytek šroubů)
Změna výrobku	(sekundární)
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 35745 RAL 9005
Rozsah dodávky	4 pojistkové základny 12 redukcí pro pojistky D 01

# Funkce

Způsob (elektrického) připojení	Pružinová svorka
Jmenovitý proud max.	63 A
Jmenovité provozní napětí	400 V AC
Vývod vodičů	dole
Počet pólů	3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Rozměry	Šířka: 26,8 mm Výška: 253,8 mm Hloubka: 89,8 mm
Připojení kulatých vodičů	16 mm <sup>2</sup>
Vhodné pro přípojnice	Výška: 5, 10 mm
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Jmenovité napětí	400 V AC
Třída přepětí	4
Stupeň znečištění	3
Normy	IEC/DIN EN 60 947-3
Jmenovité izolační napětí Ui	1 000 V
Ztrátový výkon max.	5,5 W
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Kategorie použití	AC-21B (400 V/100 A)
Pojistkové vložky	D 02-E 18

## Funkce

---

Balení	4 ks
Netto hmotnost	1,432 kg
Brutto hmotnost	1,437 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,07
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001644
Popis výrobku	Pojistková základna RX 63 A, 3-pól, D 02-E 18, s LED, Š: 27 mm

## Schválení

---

Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration
------------	---------------------------------------