

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9360.825

Pojistkový odpínač RiLineX

Stát: 3.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9360.825 - Pojistkový odpínač RiLineX D-Switch

Odpínatelná pojistková základna RiLineX pro 60 mm přípojnicové systémy. Pro použití s pojistkami vložkami D 01 (s redukcí) a D 02 (max. 63 A). Vhodné také pro použití s válcovými pojistkami 10 × 38 mm s použitím dodaných redukčních pružin. Integrovaná optická LED signalizace stavu pojistek. Spínač lze uzamknout v poloze zapnuto a vypnuto. Pružinové připojovací svorky do 16 mm² pod úhlem 45° pro snadnější připojení vodičů. Násuvná instalace s volbou nastavení přípojnice 5 a 10 mm bez použití náradí.



Funkce

Obj. číslo	RX 9360.825
Výhody	Spolehlivý kontakt pojistkových vložek (bez šroubovacích hlavic) Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm Optická LED signalizace stavu pojistek Měření napětí skrz samostatný otvor Pružinové bezúdržbové připojovací svorky do 16 mm ² Kompletní ochrana proti nebezpečnému dotyku bez potřeby dalšího příslušenství (např. krytek šroubů)
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94
General colour	RAL 35745 RAL 9005
Rozsah dodávky	4 pojistkové základny 12 redukcí pro pojistky D 01
Způsob (elektrického) připojení	Pružinová svorka

Funkce

Jmenovitý proud max.	63 A
Jmenovité provozní napětí	400 V AC
Vývod vodičů	dole
Počet pólů	3 póly
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Rozměry	Šířka: 26,8 mm Výška: 263 mm Hloubka: 104,2 mm
Připojení kulatých vodičů	16 mm ²
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Třída přepětí	4
Stupeň znečištění	3
Normy	IEC/DIN EN 60 947-3
Jmenovité izolační napětí Ui	800 V
Ztrátový výkon max.	5,5 W
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Maximum operating air humidity	90 %
Rozsah provozních teplot	-5 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...75 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	10...90 %
Kategorie použití	AC-22B (400 V/100 A)
Pojistkové vložky	D 02-E 18
Balení	4 ks
Netto hmotnost	1,784 kg
Brutto hmotnost	1,792 kg

Funkce

Podíl mědi (kg / ks)	0,105
Číslo celní sazby	85365080
ETIM 9	EC001040
Popis výrobku	Pojistková základna RX 63 A, 3-pól, s LED, Š: 27 mm (D-Switch)

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration
------------	---------------------------------------