

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.000

NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

Stát: 10.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.000 - NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

NH pojistkové odpínače RiLineX ve velikosti 00 pro 60 mm přípojnicové systémy. Víko je uzamykatelné, plombovatelné a disponuje vizuálním sledováním stavu pojistek. Bezpečné měření napětí se provádí pomocí integrovaných měřicích bodů v krytu. NH pojistkové odpínače mají možnost zavěšení víka s pojistkami na základnu pro snadnější údržbu. Provedení připojení se šroubovým připojením ve velikosti M8. Kabelový vývod lze individuálně přestavět nahoru nebo dolů.



Funkce

Obj. číslo	RX 9362.000
Provedení	Pro 60mm přípojnicové systémy
Výhody	Víko: uzavíratelné a plombovatelné Měření napětí skrz samostatný otvor Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojnice 5/10 mm Přestavba směru vývodu vodičů bez použití nářadí Parkovací pozice pro jednodušší údržbu Všechny varianty také s elektronickou signalizací stavu pojistek
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94 Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm

Funkce

Vývod vodičů	nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení	Šroub M8
Pojistkové vložky	NH 00 NH 000
Jmenovité provozní napětí	690 V AC
Pro velikost NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 106 mm Výška: 194,2 mm Hloubka: 104,5 mm
Rozsah provozních teplot	-5 °C...35 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLine60 RiLineX
Počet pólů	3 póly
Kategorie použití	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Zatížení okolí požárem	14,2 MJ/m ²
Ztrátový výkon max.	19 W
Ztrátový výkon na tavnou pojistku (max.)	12 W
Balení	1 ks

Funkce

Netto hmotnost	1,015 kg
Brutto hmotnost	1,023 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,363
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	6,85
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001040
Popis výrobku	RX NH pojistkový odpínač vel. 00, 160 A, 3pólový, šroub M8

Schválení

Schválení	CQC-CCC
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration