


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.140

NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

Stát: 11.7.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.140 - NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

NH pojistkové odpínače RiLineX ve velikosti 1 pro 60 mm přípojnícové systémy. Víko je uzamykatelné, plombovatelné a disponuje vizuálním sledováním stavu pojistek. Bezpečné měření napětí se provádí pomocí integrovaných měřicích bodů v krytu. NH pojistkové odpínače mají možnost zavěšení víka s pojistkami na základnu pro snadnější údržbu. Provedení s rámovou svorkou pro připojení kulatých vodičů min. 50 až max. 150 mm². Kabelový vývod lze individuálně přestavět nahoru nebo dolů.



Funkce

Obj. číslo	RX 9362.140
Provedení	Pro 60mm přípojnícové systémy
Výhody	Víko: uzavíratelné a plombovatelné Měření napětí skrz samostatný otvor Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojnice 5/10 mm Přestavba směru vývodu vodičů bez použití náradí Parkovací pozice pro jednodušší údržbu Všechny varianty také s elektronickou signalizací stavu pojistek
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94 Kontaktové dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Pro přípojnícové systémy s roztečí	60 mm
Vývod vodičů	nahore/dole
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Pojistkové vložky	NH 1

Funkce

Jmenovité provozní napětí	690 V AC
Pro velikost NH	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 181,5 mm Výška: 298 mm Hloubka: 116,7 mm
Rozsah provozních teplot	-5 °C...35 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Počet pólů	3 póly
Kategorie použití	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A) DC-21B (440 V/100 A)
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Zatížení okolí požárem	40,51 MJ/m ²
Ztrátový výkon max.	51 W
Ztrátový výkon na tavnou pojistku (max.)	23 W
Balení	1 ks
Netto hmotnost	2,607 kg
Brutto hmotnost	2,781 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,8

Funkce

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	17,58
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001040
Popis výrobku	RX NH pojistkový odpínač vel. 1, 250 A, 3-pól, rámová svorka

Schválení

Schválení	CQC-CCC
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration