


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.250

NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

Stát: 3.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.250 - NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

NH pojistkové odpínače RiLineX ve velikosti 2 pro 60 mm přípojnícové systémy. Víko je uzamykatelné, plombovatelné a disponuje vizuálním sledováním stavu pojistek. Bezpečné měření napětí se provádí pomocí integrovaných měřicích bodů v krytu. NH pojistkové odpínače mají možnost zavěšení víka s pojistkami na základnu pro snadnější údržbu. Provedení s rámovou svorkou pro připojení kulatých vodičů min. 120 až max. 300 mm². Kabelový vývod lze individuálně přestavět nahoru nebo dolů.



Funkce

| | |
|------------------------------------|---|
| Obj. číslo | RX 9362.250 |
| Provedení | For 60 mm busbar systems |
| Výhody | Víko: uzavíratelné a plombovatelné Měření napětí skrz samostatný otvor Přestavba směru vývodu vodičů bez použití náradí Parkovací pozice pro jednodušší údržbu Všechny varianty také s elektronickou signalizací stavu pojistek |
| Materiál | Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postříbřená |
| Barva | RAL 9005 RAL 35745 |
| Pro přípojnícové systémy s roztečí | 60 mm |
| Vývod vodičů | nahore/dole |
| Způsob (elektrického) připojení | Rámová svorka |

Funkce

| | |
|--------------------------------------|--|
| Jmenovité provozní napětí | 690 V AC |
| Pro velikost NH | 2 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky) |
| Rozměry | Šířka: 208,5 mm Výška: 298,6 mm Hloubka: 134,6 mm |
| Rozsah provozních teplot | -5 °C...35 °C |
| Rozsah skladovacích teplot | -25 °C...70 °C |
| Vhodné pro přípojnice | 15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10 |
| Vhodné pro přípojnicový systém | RiLineX RiLine60 |
| Počet pólů | 3 póly |
| Stupeň znečištění | 3 |
| Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529 | IP 2XB |
| Zatížení okolí požárem | 50,96 MJ/m ² |
| Ztrátový výkon max. | 98 W |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 4,25 kg |
| Brutto hmotnost | 4,355 kg |
| Podíl mědi (kg / ks) | 1,75 |
| Číslo celní sazby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001040 |
| Popis výrobku | RX NH pojistkový odpínač vel. 2, 400 A, 3-pól, rámová svorka |

Schválení

Vysvětlení

Prohlášení o shodě
PCF-declaration