



# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9362.350

# NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

Stát: 22.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9362.350 - NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

NH pojistkové odpínače RiLineX ve velikosti 3 pro 60 mm přípojnivé systémy. Víko je uzamykatelné, plombovatelné a disponuje vizuálním sledováním stavu pojistek. Bezpečné měření napětí se provádí pomocí integrovaných měřicích bodů v krytu. NH pojistkové odpínače mají možnost zavěšení víka s pojistkami na základnu pro snadnější údržbu. Provedení s rámovou svorkou pro připojení kulatých vodičů min. 120 až max. 300 mm<sup>2</sup>. Kabelový vývod lze individuálně přestavět nahoru nebo dolů.



## Funkce

Obj. číslo	RX 9362.350
Provedení	Pro 60mm přípojnivé systémy
Výhody	Víko: uzavíratelné a plombovatelné Měření napětí skrz samostatný otvor Přestavba směru vývodu vodičů bez použití náradí Parkovací pozice pro jednodušší údržbu Všechny varianty také s elektronickou signalizací stavu pojistek
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Pro přípojnivé systémy s roztečí	60 mm
Vývod vodičů	nahore/dole
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Pojistkové vložky	NH 3
Jmenovité provozní napětí	690 V AC

# Funkce

Pro velikost NH	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 250 mm Výška: 298,4 mm Hloubka: 134,9 mm
Rozsah provozních teplot	-5 °C...35 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Počet pólů	3 póly
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Zatížení okolí požárem	52,86 MJ/m <sup>2</sup>
Ztrátový výkon max.	101 W
Balení	1 ks
Netto hmotnost	4,7 kg
Brutto hmotnost	4,9 kg
Podíl mědi (kg / ks)	2,255
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	32,06
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001040
Popis výrobku	RX NH pojistkový odpínač vel. 3, 630 A, 3-pól, rámová svorka

# Schválení

---

Schválení

CQC-CCC

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě

PCF-declaration