

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9362.422

NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

Stát: 2.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9362.422 - NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

NH pojistkové odpínače RiLineX ve velikosti 000 pro 60 mm přípojnicové systémy. Víko je uzamykatelné, plombovatelné a disponuje vizuálním sledováním stavu pojistek. Bezpečné měření napětí se provádí pomocí integrovaných měřicích bodů v krytu. NH pojistkové odpínače mají možnost zavěšení víka s pojistkami na základnu pro snadnější údržbu. Provedení s rámovou svorkou pro připojení kulatých vodičů min. 1,5 až max. 50 mm². Kabelový vývod nahoře.



Funkce

Obj. číslo	RX 9362.422
Provedení	For 60 mm busbar systems
Výhody	Víko: uzavíratelné a plombovatelné Měření napětí skrz samostatný otvor Zásuvná montáž do 250 A a jednoduché nastavení na tloušťku přípojnice 5/10 mm Přestavba směru vývodu vodičů bez použití náradí Parkovací pozice pro jednodušší údržbu Všechny varianty také s elektronickou signalizací stavu pojistek
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postrříbřená
Barva	RAL 9005 RAL 35745
Pro přípojnicové systémy s roztečí	60 mm
Vývod vodičů	nahoře

Funkce

Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Jmenovité izolační napětí U_i	1 000 V
Jmenovitý proud max.	125 A
Jmenovité provozní napětí	690 V AC
Pro velikost NH	000
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 53 mm Výška: 212 mm Hloubka: 103 mm
Rozsah provozních teplot	-5 °C...35 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Vhodné pro přípojnicový systém	RiLineX RiLine60
Počet pólů	3 póly
Kategorie použití	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Zatížení okolí požárem	10,84 MJ/m ²
Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné bez lisovací dutinky	1,5 - 16 mm ²
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	1,5 - 50 mm ²
Ztrátový výkon max.	36 W

Funkce

Heat loss per fuse insert (max.)	9 W
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,65 kg
Brutto hmotnost	0,706 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,475
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001040
Popis výrobku	RX NH pojistkový odpínač vel. 000, 125 A, 3-pól, výstup nahoře, rámová svorka

Schválení

Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration
------------	---------------------------------------