

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## RX 9363.030

# NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

Stát: 14.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# RX 9363.030 - NH řadové pojistkové odpínače RiLineX

NH pojistkové odpínače RiLineX ve velikosti 00 na montážní desku. Víko je uzamykatelné, plombovatelné a disponuje vizuálním sledováním stavu pojistek. Bezpečné měření napětí se provádí pomocí integrovaných měřicích bodů v krytu. NH pojistkové odpínače mají možnost zavěšení víka s pojistkami na základnu pro snadnější údržbu. Provedení s rámovou svorkou pro připojení kulatých vodičů min. 1,5 až max. 95 mm<sup>2</sup>.



## Funkce

Obj. číslo	RX 9363.030
Provedení	Pro instalaci na montážní desku
Výhody	Víko: uzavíratelné a plombovatelné Měření napětí skrz samostatný otvor Přestavba směru vývodu vodičů bez použití náradí Parkovací pozice pro jednodušší údržbu Všechny varianty také s elektronickou signalizací stavu pojistek
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94 Kontaktní dráhy: elektrolytická měď, postříbřená
Barva	RAL 9005 RAL 35745
for mounting plate assembly	Ano
Vývod vodičů	nahoře/dole
Způsob (elektrického) připojení	Rámová svorka
Pojistkové vložky	NH 00 NH 000
Jmenovité izolační napětí Ui	1 000 kV

# Funkce

Jmenovité provozní napětí	690 V AC
Pro velikost NH	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (pojistkové vložky)
Rozměry	Šířka: 106 mm Výška: 194 mm Hloubka: 86,1 mm
Připojení kulatých vodičů	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Rozsah provozních teplot	-5 °C...35 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Počet pólů	3 póly
Kategorie použití	AC-23B (400 V/100 A) AC-22B (500 V/100 A) AC-21B (690 V/100 A) DC-22B (250 V/100 A)
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529	IP 2XB
Zatížení okolí požárem	11,56 MJ/m <sup>2</sup>
Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné bez lisovací dutinky	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	1,5 - 95 mm <sup>2</sup>
Průřez kulatého vodiče	1,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Ztrátový výkon max.	16 W
Ztrátový výkon na tavnou pojistku (max.)	12 W
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,809 kg
Brutto hmotnost	0,829 kg

## Funkce

---

Podíl mědi (kg / ks)	0,268
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001040
Popis výrobku	RX NH pojistkový odpínač vel. 00, 160 A, 3-pól, rámová svorka, na montážní desku

## Schválení

---

Schválení	CQC-CCC
Vysvětlení	Prohlášení o shodě PCF-declaration