

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



RX 9364.004

Pojistková základna RiLineX

Stát: 1.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



RX 9364.004 - Pojistková základna RiLineX

Pojistková základna RiLineX třídy CC pro přípojnicové systémy 60 mm. Pro válcovou pojistku třídy CC (30 A) s optickou LED signalizací stavu pojistek. Pro bezpečný kontakt s válcovou pojistkou disponuje zařízením speciálními držáky pojistek, které lze v otevřeném stavu uzamknout a v zavřeném stavu zaplombovat. Pružinové připojovací svorky do 6 mm² pod úhlem 45° pro snadnější připojení vodičů. Násuvná instalace s volbou nastavení přípojnice 5 a 10 mm bez použití nářadí. Včetně elektronické signalizace stavu pojistek.



Funkce

Obj. číslo	RX 9364.004
Výhody	Zásuvná montáž a jednoduché přispůsobení na tloušťku přípojnic 5/10 mm For Class CC fuse to UL 248-4 UL-listed, approved to UL 4248 Innovative swivel mechanism, selective replacement of individual fuse inserts supported Readily accessible push-in connections in the lower section Fuse removal tools included with the supply Can be locked and prepared for a lead seal s elektronickou indikací stavu pojistek (ESÜ)
Materiál	Polyamid (PA 6) Chování při požáru dle UL 94-V0
General colour	RAL 9005 RAL 35745
Jmenovitý proud (max.)	30 A

Funkce

Způsob (elektrického) připojení	Pružinová svorka
Jmenovité provozní napětí	600 V AC
Elektrické parametry UL (SCCR)	200 kA – 600 V, Fuse Class CC max. 30 A, JDDZ/7
Počet pólů	3 póly
Rozměry	Šířka: 27 mm Výška: 263 mm Hloubka: 123,5 mm
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	1,5 - 6 mm ²
Vhodné pro přípojnice	15 x 5/10 20 x 5/10 30 x 5/10
Pojistkové vložky	Class CC
Pro typ pojistky (Class)	Pojistka třídy CC
Balení	4 ks
Netto hmotnost	1,2 kg
Brutto hmotnost	1,406 kg
Číslo celní sazby	85369095

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
-----------	--------------------