


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9393.230 Spojovací modul

Stát: 15.5.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9393.230 - Spojovací modul REM 800-CON

Pro spojování prostorově vzdálených měřicích bodů.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9393.230
Popis výrobku	Pro spojování prostorově vzdálených měřicích bodů.
Rozsah dodávky	2 spojovací moduly 2 sběrníkové konektory (vlevo/vpravo) 2 stínící svorky 2 šroubové svorky 2 koncové úhelníky
Rozsah provozních teplot	-10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplot	-25 °C...70 °C
Vlhkost vzduchu (nekondenzující)	5...25 %
Stupeň znečištění	2
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60529	IP 20
Pro montáž nosné lišty	Ano
Připojení kulatých vodičů, jemně laněné s lisovací dutinkou	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Připojení kulatých vodičů, jemně slaněné bez lisovací dutinky	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Připojení kulatých vodičů, jednožilové	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Připojení kulatých vodičů, vícežilové	0,2 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Připojení pro kulaté vodiče	AWG 16–24
Balení	2 ks
Netto hmotnost	0,36 kg
Brutto hmotnost	0,366 kg

# Funkce

---

Číslo celní sazby

85389099

---

Popis výrobku

SV spojovací modul REM 800-CON

# Schválení

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě