


**Rittal – The System.**

Faster – better – everywhere.



**SV 9614.000**

**Přístrojové adaptéry Mini-PLS**

Stát: 10.6.2026 (Zdroj: [rittal.com/cz-cs](http://rittal.com/cz-cs))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9614.000 - Přístrojové adaptéry Mini-PLS

Maximální jmenovitý proud 12 A až 100 A.

## Funkce

Obj. číslo	SV 9614.000
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 12
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Jmenovitý proud max.	25 A
Rozměry	Šířka: 54 mm Výška: 160 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 7,5 mm
Vhodné pro výrobce (typ)	ABB Eaton Siemens MS325 MS450 max. 25 A MS451 max. 25 A PKZM4 bis 25 A PKE65 bis 25 A 3RV10 31 bis 25 A
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,27 kg
Brutto hmotnost	0,318 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,041
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Funkce

---

Popis výrobku

Přístrojový adaptér Mini, 25 A

# Schválení

---

Schválení

UR + C-UR (recognized)

---

Vysvětlení

Prohlášení o shodě  
Prohlášení o shodě UK