

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9614.100

Přístrojové adaptéry Mini-PLS

Stát: 26.4.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9614.100 - Přístrojové adaptéry Mini-PLS

Maximální jmenovitý proud 12 A až 100 A.

Funkce

Obj. číslo	SV 9614.100
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Připojovací vodiče (AWG)	AWG 12
Jmenovité provozní napětí	690 V, 3~
Jmenovitý proud max.	25 A
Rozměry	Šířka: 45 mm Výška: 160 mm
Počet nosných lišt / výška	1 / 7,5 mm
Vhodné pro výrobce (typ)	ABB Eaton Schneider Electric Siemens MS116 PKZM0 bis 25 A PKZM01 bis 25 A PKE12 PKE32 bis 25 A GV2-P bis 25 A GV2-RT GV2-LE10 GV3 bis 25 A 3RV10 21 3RV20 21 bis 25 A 3RV10 11 3RV20 11
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,25 kg

Funkce

Brutto hmotnost	0,29 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,041
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	Přístrojový adaptér Mini, 25 A

Schválení

Schválení	UR + C-UR (recognized)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK