


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9630.000

Posuvné držáky pojistek Mini-PLS

Stát: 27.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9630.000 - Posuvné držáky pojistek Mini-PLS

Dimenzovaný proud 63 A.



Funkce

| | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Obj. číslo | SV 9630.000 |
| Materiál | Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0 |
| Barva | Chassis: RAL 9011 Kryt: RAL 7035 |
| Poznámka | Při použití jemně nebo velmi jemně laněných vodičů je nutno použít lisovací dutinky |
| Způsob (elektrického) připojení | Rámová svorka |
| Pojistkové vložky | D 02-E 18 (dutinková vymežovací vložka) |
| Jmenovité provozní napětí | 400 V |
| Jmenovitý proud max. | 63 A |
| Rozměry | Šířka: 38 mm Výška: 160 mm |
| Připojení kulatých vodičů | 1,5 - 16 mm ² |
| Balení | 1 ks |
| Netto hmotnost | 0,3 kg |
| Brutto hmotnost | 0,316 kg |

Funkce

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Podíl mědi (kg / ks) | 0,11 |
| Číslo celní sazby | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27142120 |
| Popis výrobku | Pojistkový spodek jezdc. |

Schválení

| | |
|------------|--------------------|
| Vysvětlení | Prohlášení o shodě |
|------------|--------------------|
