

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9635.110 CB přístrojové adaptéry

Stát: 2.6.2026 (Zdroj: rittal.com/cz-cs)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9635.110 - CB přístrojové adaptéry 3-pólové

Pro mechanické upevnění a přímý kontakt výkonových jističů na desce.

Funkce

Obj. číslo	SV 9635.110
Popis funkce	Pro mechanické upevnění a přímý kontakt výkonových jističů na desce Montáž výkonového jističe s variabilně nastavitelnými upevňovacími body (M4)
Materiál	Polyamid Chování při požáru dle UL 94-V0
Barva	RAL 7035
Poznámka	Při výběru adaptéru CB je nutné dodržet rozteč upevnění výkonového jističe V závislosti na použitém výkonovém jističi může dojít ke snížení výkonu Uvedené technické údaje se mohou pro aplikace UL lišit
Jmenovitý proud max.	160 A
Jmenovité provozní napětí	600 V (DC), 3~ 690 V (AC), 3~
Počet pólů	3 póly
Rozměry	Šířka: 90 mm Výška: 160 mm Hloubka: 45 mm
Distance between fixing points	30 mm
Vývod vodičů	nahoře/dole
Vhodné pro výrobce (typ)	ABB (XT2) Allen Bradley (140G-H) Eaton (NZM1)
Balení	1 ks
Netto hmotnost	0,55 kg

Funkce

Brutto hmotnost	0,588 kg
Podíl mědi (kg / ks)	0,276
Číslo celní sazby	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Popis výrobku	CB-přístrojový adaptér 160 A, 690 V (AC), 600 V (DC), 3-pólový, ŠV: 90x160 mm, rozteč upevnění 30 mm

Schválení

Schválení	UL + C-UL (listed)
Vysvětlení	Prohlášení o shodě Prohlášení o shodě UK